

ABS Samplingdetaljer

ATECO samplingssystem kan med enkelhet installeras tillsammans med vilket rök-detekteringssystem som helst på marknaden. Det sammanfogas snabbt och lätt genom limning och provtagningshål kan enkelt borras i rören för att tillåta "aktiv" provtagning av luften i hela systemet. När systemet väl är installerat krävs det minimalt med underhåll.









ABS-plastens unika egenskaper gör att komponenterna inte kommer att korrodera eller krackelera. Systemet bibehåller sina egenskaper som slagåtlighet ner till -40°C och är därför ett utmärkt val i alla miljöer.

Hållfast ner till -40°C
 Korrosionsfritt
 Låg underhållsfrekvens
 Enkelt att installera
 Halogenfritt
 Nominell ytterdiameter: 25 mm
 Innerdiameter: 20 mm
 Material: ABS

Komponenterna uppfyller kontrollkraven för kvalitet enligt BS EN ISO 9001 och kraven för miljö enligt BS EN ISO 14001.

| Artikelnummer | Benämning |
|-------------------------|--|
| ABS-FAS E16 240 01 | Fasverktyg |
| ABS-H E63 082 17 | Huv |
| ABS-B90 E63 082 08 | Böj |
| ABS-R25-3 E60 082 05 | Rör L= 3 m |
| ABS-REN E16 930 19 | Rengöringsvätska Durapipe, Tangit, Grifton |
| ABS-T90 E63 082 07 | T-rör 90 |
| ABS-M E63 082 10 | Muff |

| | |
|--------------------------|---|
| ABS-M27/25 E6301189 | Adapter 27/25 mm röd ABS |
| ABS-V45 E63 082 09 | Vinkel 45 |
| ABS-KAP E16 202 01 | Kapsax |
| ABS-TP E63 082 19 | Testpunkt |
| ABS-LIM | ABS-lim Durapipe |
| ABS-LIMT E16 472 66 | ABS-lim Tangit |
| ABS-LIM-UNI-100 | ABS-lim Griffon |
| ABS-PE E63 082 06 | PE-slang L=50 m |
| ABS-K E63 082 12 | Klammer |
| ABS-AN E63 082 13 | Anslutningsnippel |
| ABS-SD E63 082 18 | Samplingsdekal 24 st per ark |
| ABS-V90 E63 010 97 | Vinkel 90 |
| ABS-UNI E63 082 20 | Snabbkoppling Union |
| ABS-SP E63 082 21 | Samplingspropp röd 8 mm för slang |
| ABS-SPV E63 011 66 | Samplingspropp vit 8 mm för slang |
| ABS-TL E63 082 22 | Tryckluftanslutning |
| ABS-TS E63 011 13 | Tryckluftslang L = 2,5 m |
| ABS-KR E63 011 16 | Kapillär rör med ABS- AN, ABS-PE och ABS-TP |
| ABS-IRK-3K E63 011 02 | Kondensflaska |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | ABS-FAS Fasverktyg |  | ABS-PE Slang 10x8 mm röd eller transparent |
|  | ABS-H Huv |  | ABS-K Klammer |
|  | ABS-B90 Böj 90 |  | ABS-AN Anslutningsnippel |
|  | ABS-R25-3 ABS-rör L = 3 m |  | ABS-SD Samplingsdekal |
|  | ABS-REN Rengöringsvätska Durapipe, Tangit, Griffon |  | ABS-V90 Vinkel 90 |
|  | ABS-T90 T-koppling |  | ABS-UNI |
|  | ABS-M Skarvmuff |  | ABS-SP Samplingspropp röd 8 mm |
|  | ABS-M27/25 Adapter 27/25 mm |  | ABS-SPV Samplingspropp vit 8 mm |
|  | ABS-V45 Vinkel 45 |  | ABS-TL Tryckluftanslutning |
|  | ABS-KAP Kapverktyg |  | ABS-TS Tryckluftslang 2,5 m |
|  | ABS-TP Testpunkt |  | ABS-IRK-3K Kondensflaska |
|  | ABS-LIM-UNI-100 ABS-lim Griffon |  | ABS-KR Kapilärrör med ABS-TP, ABS-PE och ABS-AN |
|  | ABS-LIM ABS-lim Durapipe | | |
|  | ABS-LIMT ABS-lim Tangit | | |